



## Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Aço inoxidável (Inox) A1 com EN 27434 25

Referência	51372.250.001
Marca	-
UBB	950356473120
UNSPSC	31161807
EAN	8715492285362
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

d <sub>1</sub>	25
Diâmetro (mm)	25
Observações	Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com fenda para ISO 7434 (DIN 553) Anéis de ajuste com d1 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.
Informação complementar	com EN 27434
Material (comprimento)	Aço inoxidável (Inox)
Material técnico	A1

### Normas

DIN	≈705A
-----	-------

### Especificação técnica

b (js14)	16
d <sub>2</sub> (h13)	40
d <sub>3</sub>	M8

### Desenho técnico

**FABORY** *OF COURSE.*  
SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

