


Cylindrical head srew with cutting-point 4,5X50



Referência	51562.045.050
Marca	-
UBB	500634313372
UNSPSC	31161605
EAN	8715494625111
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	4.5 mm
Comprimento	50 mm

Normas

Especificação técnica

d2	5.1
D (mm)	4.5
dk	7.05
k	4.8
L (mm)	50
Chave caixa	20

Desenho técnico

