

Cavilha cônica com chanfro DIN 1471 Aço inoxidável (Inox) A1 2X18MM



Referência 51585.020.018

Marca -

UBB 500696085405

UNSPSC 31163215

EAN 8715492049032

Emb. de 500 Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Comprimento	18 mm
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A1

Info V = Força transversal dupla min. em kN. Para o diâmetro do furo d_1 (nom.) com tolerância H11 é recomendada. O diâmetro nominal (L) não inclui as pontas boleadas (tolerância js15).

Normas

DIN	1471
ISO	≈8744
NEN	≈2602

Especificação técnica

c ≈	0.25
d1	2
d2 ≈	2.15
L (mm)	18
r ≈	2
Tolerância	h9
V	2.85

Desenho técnico

