

Cavilha cilíndrica com estria DIN 1475 Aço inoxidável (Inox) A1 2X12MM



Referência	51587.020.012
Marca	-
UBB	500697300969
UNSPSC	31163215
EAN	8715492080561
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Comprimento	12 mm
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A1
Info	V = Força transversal dupla min. em kN. Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada. O diâmetro nominal (L) não inclui as pontas com chanfro (tolerância js15).

Normas

ISO	≈8742
DIN	1475
NEN	≈2606

Especificação técnica

c ≈	0.25
d1	2
d2 ≈	2.15
L (mm)	12
r ≈	2
Tolerância	h9
V	2.85

Desenho técnico

