

Parafuso autorroscante cabeça de embeber Phillips DIN 7982 C-H Aço inoxidável (Inox) A2 ST3,5X45MM



Referência	51680.035.045
Marca	-
UBB	500571345254
UNSPSC	31161507
EAN	8715494111188
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3.5 mm
Comprimento	45 mm
Encaixe	Phillips
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

ISO	7050 CH
NF	E25-656
DIN	7982 CH

Especificação técnica

D (mm)	3.5
dk	6.8
k ≈	2.1
L (mm)	45
Nr. fenda	2
P	1.3

Desenho técnico

