

Parafuso autorroscante cabeça de embeber Pozidriv DIN 7982 C-Z Aço inoxidável (Inox) A2 ST3,5X38MM



Referência	51681.035.038
Marca	-
UBB	950352777979
UNSPSC	31161507
EAN	8715492304636
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3.5 mm
Comprimento	38 mm
Encaixe	Pozidriv
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

NF	E25-656 C
DIN	7982 CZ
ISO	7050 CZ

Especificação técnica

D (mm)	3.5
dk	6.8
k ≈	2.1
L (mm)	38
Nr. fenda	2
P	1.3

Desenho técnico

