



Parafuso autorroscante cabeça de embeber Pozidriv DIN 7982 C-Z Aço inoxidável (Inox) A2 ST4,8X80MM

Referência	51681.048.080
Marca	-
UBB	500633282776
UNSPSC	31161507
EAN	8715494597197
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	4.8 mm
Comprimento	80 mm
Encaixe	Pozidriv
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

ISO	7050 CZ
NF	E25-656 C
DIN	7982 CZ

Especificação técnica

D (mm)	4.8
dk	9.5
k ≈	3
L (mm)	80
Nr. fenda	2
P	1.6

Desenho técnico

