



Parafuso autorroscante cabeça de embeber hexalobular ISO 14586 C Aço inoxidável (Inox) A2 ST2,2X25MM

Referência	51683.022.025
Marca	-
UBB	500633283014
UNSPSC	31161507
EAN	8715494597227
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	2.2 mm
Comprimento	25 mm
Encaixe	Hexalobular
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

ISO	14586 C
-----	---------

Especificação técnica

D (mm)	2.2
dk (max.)	4.3
k (max.)	1.3
L (mm)	25
P	0.8
Chave caixa	6

Desenho técnico

