

Parafuso autorroscante cabeça de embeber hexalobular ISO 14586 C Aço inoxidável (Inox) A2 ST2,9X13MM



Referência	51683.029.013
Marca	-
UBB	500571718575
UNSPSC	31161507
EAN	8715494131353
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	2.9 mm
Comprimento	13 mm
Encaixe	Hexalobular
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Rosca	Autorroscante

Normas

ISO	14586 C
-----	---------

Especificação técnica

D (mm)	2.9
dk (max.)	5.5
k (max.)	1.7
L (mm)	13
P	1.1
Chave caixa	10

Desenho técnico

