



Chaveta meia cana DIN 94 Aço inoxidável (Inox) A2 1,6X32MM

Referência	51700.016.032
Marca	-
UBB	950359195621
UNSPSC	31163204
EAN	8715492306289
Emb. de 250	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1.6 mm
Comprimento	32 mm
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2

Normas

NEN	182
ISO	1234
NF	E25-774
DIN	94

Info

Outros tipos de aço inoxidável não especificados (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos à discrição do fabricante. Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para $d \text{ (nom.)} \leq 1,2 \text{ mm}$ e tolerância H14 para $d \text{ (nom.)} \geq 1,6 \text{ mm}$ e superior. A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante. O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.

Especificação técnica

a (max.)	2.5
----------	-----

Desenho técnico

b ≈	3.2
c (max.)	2.8
c (min.)	2.4
d (min.)	1.3
D (mm)	1.6
L (mm)	32
d (max.)	1.4

