

Chaveta meia cana DIN 94 Aço inoxidável (Inox) A2 2,5X20MM



Referência	51700.025.020
Marca	-
UBB	950359196793
UNSPSC	31163204
EAN	8715492306432
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	2.5 mm
Comprimento	20 mm
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2

Normas

DIN	94
ISO	1234
NEN	182
NF	E25-774

Info	Outros tipos de aço inoxidável não especificados (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos à discrição do fabricante. Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para $d \text{ (nom.)} \leq 1,2 \text{ mm}$ e tolerância H14 para $d \text{ (nom.)} \geq 1,6 \text{ mm}$ e superior. A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante. O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
------	---

Especificação técnica

a (max.)	2.5
----------	-----

Desenho técnico

b ≈	5
c (max.)	4.6
c (min.)	4
d (min.)	2.1
D (mm)	2.5
L (mm)	20
d (max.)	2.3

