



Porca de orelhas DIN 315 Aço inoxidável (Inox) A2 M6

| | |
|------------|---------------------------|
| Referência | 51800.060.001 |
| Marca | - |
| UBB | 500621932358 |
| UNSPSC | 31161717 |
| EAN | 8715494514804 |
| Emb. de 50 | Apenas embalagem completa |

Parâmetros técnicos

| | |
|------------------|----------------|
| Diâmetro | M6 |
| Encaixe | Orelhas |
| Material | Aço inoxidável |
| Material técnico | A2 |
| Direção da rosca | Direita |
| Rosca | Métrica |

Normas

| | |
|-----|------|
| NEN | 1625 |
| DIN | 315 |
| BS | ≈856 |

Especificação técnica

| | |
|----------|----|
| d-D | M6 |
| e (max.) | 33 |
| h (max.) | 17 |
| m (min.) | 5 |
| P | 1 |

Desenho técnico

