

Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço inoxidável (Inox) A2 80 M10X25

Referência	53011.100.025
Marca	-
UBB	500697360021
UNSPSC	31161620
EAN	8715492954190
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	25 mm
Classe	80
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	25
P	1.5
s	17

Desenho técnico

