

Porca sextavada DIN 934 Aço inoxidável (Inox) A2 80 M8

Referência	53080.080.001
Marca	-
UBB	500571282200
UNSPSC	31161727
EAN	8715494465014
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Classe	80
Encaixe	Sextavado
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica

Normas

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Especificação técnica

d-D	M8
m	6.5
P	1.25
s	13

Desenho técnico

