

## Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M10X100

Referência	53519.100.100
Marca	-
UBB	500697375219
UNSPSC	31161620
EAN	8715492956644
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	100 mm
Classe	80
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Rosca	Métrica

### Normas

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

### Especificação técnica

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	100
P	1.5
s	16

### Desenho técnico

