

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M8X70

Referência	53520.080.070
Marca	-
UBB	500571361244
UNSPSC	31161620
EAN	8715494110990
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	70 mm
Classe	80
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Especificação técnica

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	70
P	1.25
s	13

Desenho técnico

