

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M12X30

Referência	53520.120.030
Marca	-
UBB	950351838962
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318909
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	30 mm
Classe	80
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica

Normas

DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	30
P	1.75
s	19

Desenho técnico

