

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A4 Min.50 M24X190

Referência	55000.240.190
Marca	-
UBB	500571370724
UNSPSC	31161620
EAN	8715494144193
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Comprimento	190 mm
Classe	Min.50
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica
Info	Diâmetros M20 são no mínimo classe 50. Comprimentos 8xd são no mínimo classe 50.

Normas

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	190
P	3

Desenho técnico



