

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço inoxidável (Inox) A4 Min.50 M33X100

Referência	55000.330.100
Marca	-
UBB	951351780691
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322159
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M33
Comprimento	100 mm
Classe	Min.50
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica
Info	Diâmetros M20 são no mínimo classe 50. Comprimentos 8xd são no mínimo classe 50.

Normas

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	100
P	3.5

Desenho técnico



