

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M6X8

Referência	55010.060.008
Marca	-
UBB	954351258692
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323804
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	8 mm
Classe	70
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica
Info	Diâmetros M20 são no mínimo classe 50. Comprimentos 8xd são no mínimo classe 50.

Normas

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Especificação técnica

d-D	M6
k	4
L (mm)	8
P	1
s	10

Desenho técnico

