

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M14X55

Referência	55010.140.055
Marca	-
UBB	500571376010
UNSPSC	31161620
EAN	8715494131278
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M14
Comprimento	55 mm
Classe	70
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica
Info	Diâmetros M20 são no mínimo classe 50. Comprimentos 8xd são no mínimo classe 50.

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017

Especificação técnica

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	55
P	2
s	22

Desenho técnico

