

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M16X65

Referência	55010.160.065
Marca	-
UBB	950351866757
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324900
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	65 mm
Classe	70
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica
Info	Diâmetros M20 são no mínimo classe 50. Comprimentos 8xd são no mínimo classe 50.

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Especificação técnica

d-D	M16
k	10
L (mm)	65
P	2
s	24

Desenho técnico

