

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 Min.50 M16X180

Referência	55010.160.180
Marca	-
UBB	951351919141
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325013
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	180 mm
Classe	Min.50
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica
Info	Diâmetros M20 são no mínimo classe 50. Comprimentos 8xd são no mínimo classe 50.

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017

Especificação técnica

d-D	M16
k	10
L (mm)	180
P	2
s	24

Desenho técnico

