

## Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M18X55

Referência	55010.180.055
Marca	-
UBB	500571376846
UNSPSC	31161620
EAN	8715494115872
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M18
Comprimento	55 mm
Classe	70
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica
Info	Diâmetros M20 são no mínimo classe 50. Comprimentos 8xd são no mínimo classe 50.

### Normas

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017

### Especificação técnica

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	55
P	2.5
s	27

### Desenho técnico

