

## Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A4 Min.50 M33X90

Referência	55010.330.090
Marca	-
UBB	951351924661
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325792
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M33
Comprimento	90 mm
Classe	Min.50
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica
Info	Diâmetros M20 são no mínimo classe 50. Comprimentos 8xd são no mínimo classe 50.

### Normas

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

### Especificação técnica

d-D	M33
k	21
L (mm)	90
P	3.5
s	50

### Desenho técnico

