



Parafuso cabeça cilíndrica baixa sextavado interior com piloto DIN 6912 Aço inoxidável (Inox) A4 M20X90

Referência	55042.200.090
Marca	-
UBB	952351090149
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327444
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	90 mm
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica baixa
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica

Normas

DIN	6912
-----	------

Info

Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.Nos

parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
dh	10
dk	30
Rosca total C ≤	60
k	12
L (mm)	90
P	2.5
s	17

Desenho técnico

