

## Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M1,6X10



Referência	55050.016.010
Marca	-
UBB	500571288819
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141147
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M1.6
Comprimento	10 mm
Classe	70
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica
Info	Diâmetros M20 são no mínimo classe 50.

### Normas

NEN	1241
DIN	912
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NF	E25-125

### Especificação técnica

b	15
d-D	M1.6
dk (max.)	3
Rosca total C ≤	16
k (max.)	1.6
L (mm)	10
P	0.35
s	1.5

### Desenho técnico

