

Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M5X20



Referência	55050.050.020
Marca	-
UBB	950351873845
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327932
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	20 mm
Classe	70
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica
Info	Diâmetros M20 são no mínimo classe 50.

Normas

NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NEN	1241
ISO	4762
DIN	912

Especificação técnica

b	22
d-D	M5
dk (max.)	8.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	5
L (mm)	20
P	0.8
s	4

Desenho técnico

