

Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M6X190



Referência	55050.060.190
Marca	-
UBB	500633379143
UNSPSC	31161605
EAN	8715494620703
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M6
Comprimento (L) (mm)	190
Classe	70
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material (comprimento)	Aço inoxidável (Inox)
Material técnico	A4
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica
Info	Diâmetros M20 são no mínimo classe 50.

Normas

BS	4168-1
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
DIN	912

Especificação técnica

b	24
d_k (max.)	10
Rosca total C ≤	30
k (max.)	6
P	1
s	5

Desenho técnico

