



## Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 Min.50 M12X140

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Referência | 55050.120.140             |
| Marca      | -                         |
| UBB        | 951351816420              |
| UNSPSC     | 31161605                  |
| EAN        | 8715492328847             |
| Emb. de 25 | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Diâmetro         | M12                                    |
| Comprimento      | 140 mm                                 |
| Classe           | Min.50                                 |
| Encaixe          | Sextavado interior                     |
| Forma da cabeça  | Cabeça cilíndrica                      |
| Material         | Aço inoxidável                         |
| Material técnico | A4                                     |
| Direção da rosca | Direita                                |
| Rosca            | Métrica                                |
| Info             | Diâmetros M20 são no mínimo classe 50. |

### Normas

|      |          |
|------|----------|
| DIN  | 912      |
| BS   | 4168-1   |
| ISO  | 4762     |
| NF   | E25-125  |
| ASME | B18.3.1M |
| NEN  | 1241     |

### Especificação técnica

|                 |      |
|-----------------|------|
| b               | 36   |
| d-D             | M12  |
| dk (max.)       | 18   |
| Rosca total C ≤ | 50   |
| k (max.)        | 12   |
| L (mm)          | 140  |
| P               | 1.75 |
| s               | 10   |

### Desenho técnico

