

Varão roscado rosca esquerda 1 metro DIN 976-1A Aço inoxidável (Inox) A4 70 M14 (LH)



Referência	55074.140.001
Marca	-
UBB	500634459563
UNSPSC	31161618
EAN	8715494559201
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M14
Comprimento	1000 mm
Classe	70
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Direção da rosca	Esquerda (LH)
Rosca	Métrica
Info	1 metro rosca esquerda

Normas

NF	E25-136
DIN	976-1A

Especificação técnica

d-D	M14
L (mm)	1000
P	2

Desenho técnico

