



Perno sextavado interior com ponta côncava DIN 916 Aço inoxidável (Inox) A4 M3X16

Referência	55260.030.016
Marca	-
UBB	952351522125
UNSPSC	31161518
EAN	8715492338747
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M3
Comprimento	16 mm
Encaixe	Sextavado interior
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Direção da rosca	Direita
Ponto	Cup
Rosca	Métrica
Info	Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Normas

NEN	2343
ISO	4029
ASME	B18.3.6M
BS	4168-5
NF	E27-183
DIN	916

Especificação técnica

d-D	M3
dv	1.4
L (mm)	16
P	0.5
s	1.5
t (min.)	1.2

Desenho técnico

