



Parafuso cabeça de embeber Pozidriv DIN 965 A-Z Aço inoxidável (Inox) A4 M2X5

Referência	55302.020.005
Marca	-
UBB	951353127834
UNSPSC	31161504
EAN	8715492341877
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M2
Comprimento	5 mm
Classe	70
Encaixe	Pozidriv
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈7046-1
DIN	965
NF	≈E25-119-1

Especificação técnica

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Rosca total C ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	5
Nr. fenda	1
P	0.4

Desenho técnico

