



Parafuso cabeça oval arreigada quadrada, totalmente roscado DIN ≈603 Aço inoxidável (Inox) A4 M5X50

Referência	55501.050.050
Marca	-
UBB	500696242733
UNSPSC	31161612
EAN	8715492067470
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	50 mm
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A4
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈8677
DIN	≈603

Especificação técnica

d-D	M5
dk (max.)	13.55
k (max.)	3.3
L (mm)	50
P	0.8
fn (max.)	4.1
Vn (max.)	5.48

Desenho técnico

