

## Parafuso cabeça sextavada DIN ≈933 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M4X10

Referência	56100.040.010
Marca	-
UBB	951351746544
UNSPSC	31161620
EAN	8715492860354
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	10 mm
Classe	6.6
TCor	Branco
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Plástico
Material técnico	Poliamida (nylon)
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica

### Normas

ISO	≈4017
NF	≈E25-114
DIN	≈933
NEN	≈1568
ASME	≈B18.2.3.1M

### Especificação técnica

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	10
P	0.7
s	7

### Desenho técnico

