

## Parafuso cabeça cilíndrica fenda DIN ≈84 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M4X6



Referência	56410.040.006
Marca	-
UBB	950353318187
UNSPSC	31161504
EAN	8715492862617
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	6 mm
Classe	6.6
TCor	Branco
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Plástico
Material técnico	Poliamida (nylon)
Rosca	Métrica

### Normas

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
ISO	≈1207
BS	≈4183
NEN	≈1602
DIN	84

### Especificação técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	7
Rosca total C ≤	40
k (max.)	2.6
L (mm)	6
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1.1

### Desenho técnico