

Parafuso cabeça cilíndrica fenda DIN 84 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M4X12



Referência	56410.040.012
Marca	-
UBB	950353318427
UNSPSC	31161504
EAN	8715492862648
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M4
Comprimento (L) (mm)	12
Classe	6.6
Cor	Branco
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material (comprimento)	Plástico
Material técnico	Poliamida (nylon)
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
ISO	≈1207
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84

Especificação técnica

Thread length (min.)	38
d_k (max.)	7
Rosca total $C \leq$	40
k (max.)	2.6
n	1.2
P	0.70
t (min.)	1.1

Desenho técnico

