



Parafuso cabeça cilíndrica baixa fenda DIN 85 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M4X8

Referência	56420.040.008
Marca	-
UBB	950353322619
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863157
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	8 mm
Classe	6.6
TCor	Branco
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Plástico
Material técnico	Poliamida (nylon)
Rosca	Métrica

Normas

NEN	≈1603
ISO	≈1580
DIN	85
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-128

Especificação técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Rosca total C ≤	40
k (max.)	2.4
L (mm)	8
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Desenho técnico

