



Parafuso cabeça cilíndrica baixa fenda DIN 85 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M5X10

Referência	56420.050.010
Marca	-
UBB	950353323294
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863218
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	10 mm
Classe	6.6
TCor	Branco
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Plástico
Material técnico	Poliamida (nylon)
Rosca	Métrica

Normas

DIN	85
NEN	≈1603
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1580
BS	≈4183
NF	≈E25-128

Especificação técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	40
k (max.)	3
L (mm)	10
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.2

Desenho técnico

