



KIPP Indexing plungers with extended pin, lockout type, without locknut Métrica fina Aço 5.8, pino endurecido, cabo de plástico Oxidado preto 5MM

Referência	58662.000.005
Marca	-
UBB	500690003750
UNSPSC	31162807
EAN	4059245012107
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Classe	5.8
D1_MM	10mm
Material	Aço
Tratamento sup.	Black Oxide
Rosca	Métrica fina

Info

Material: Aço grau 5.8. Manípulo em forma cogumelo, termoplástico cinza preto. Versão: Pino de indexação endurecido, retificado, preto oxidado. Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter

Normas

sido desengatado
manualmente.

FABORY

Especificação técnica

D	5
D1	10
D2	21
F1 = springiness beginning in N	5
F2 = springiness end in N	16
F x 30°	1.3
H	8
L1	17
L2	10
L3	15
L	49.5
P	1
SW1	13

Desenho técnico

