

Ruko Broca cilíndrica cônica DIN 345 N HSS Co 17,0 MM



Referência	5A364694
Marca	-
UBB	500512785758
UNSPSC	23241639
EAN	4007140122940
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Comprimento total	223
Broca de diâmetro	17
Sistema de fixação	Cone Morse
Comprimento de corte	125
Adequado para aço	Sim
Adequado para ferro fundido	Sim
Material de corte	Outro
Forma da haste	Cone morse
Broca em espiral	Sim

Normas