

Fischer Bucha de pancada Aço Zincado EA II M6 (EV)



Referência	63320.060.001
Marca	-
UBB	500504264564
UNSPSC	31162101
EAN	4006209482643
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Material	Aço
Aprovação	ETA Option 7
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Tipo nº.	EA II

Info

do = Diâmetro nominal do furo.
t = Profundidade de furo recomendado.
L (hef) = Profundidade efetiva da ancoragem.
lsmin. = Profundidade do parafuso.
lsmax. = Profundidade do parafuso max.
kN = Carga em kN em combinação com parafusos 8.8 & A4-70.
Tinst = Aperto Nm.
O cone deve ser instalado com uma ferramenta de instalação tipo EAW H (fim estreito) no corpo da ancoragem (grupo de artigo 63322). Somente parte da aprovação para tetos suspensos

Normas

Especificação técnica

d-D	M6
d _o	8
h _{ef}	30
kN	4
L (mm)	30
l _s (max.)	13
l _s (min.)	6
t	32
T _{inst}	4
Tipo	EA II M6 (EV)

Desenho técnico

