


Concrete parafuso cabeça sextavada tipo BT Aço Zincado BT 6X50



Referência	70560.060.050
Marca	-
UBB	500679565373
UNSPSC	31162101
EAN	
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	6 mm
Comprimento	50 mm
Material	Aço
Aprovação	ETA Option 1
Tratamento sup.	Zincado
Info	d = Diâmetro nominal de furo. Nrec = Carga recomendada kN. s = Entre-faces. tfix = Gama de aperto.

Normas

Especificação técnica

D (mm)	6
L (mm)	50
Nrec	1.5
s	10
tfix	15
Tipo	BT

Desenho técnico

