

## Concrete parafuso cabeça sextavada tipo BT Aço Zincado 10X120MM



Referência	70572.100.120
Marca	-
UBB	500710332320
UNSPSC	31162101
EAN	8715492835321
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	10 mm
Comprimento	120 mm
Material	Aço
Aprovação	ETA Option 1
Tratamento sup.	Zincado

Info  
 d = Diâmetro nominal de furo.  
 Nrec = Carga recomendada kN.  
 s = Entre-faces.  
 tfix = Gama de aperto.

### Normas

### Especificação técnica

D (mm)	10
L (mm)	120
Nrec	4.1
s	17
tfix	65
Tipo	BT

### Desenho técnico

