

Bosch Cordless Martelo 0611911100



Referência	7S975764
Marca	-
UBB	500715648894
UNSPSC	27112700
EAN	4059952528090
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Tensão nominal	18
Comprimento	325
Diâmetro de perfuração em betão	21
Energia máxima de um só golpe	2
Inserção da ferramenta	Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira	13
Número máximo de cursos	5100
Velocidade de rotação em vazio	1800
Peso sem o pack de pilhas	2.4

Normas