

## Broca Cylindrical DIN 1897 HSSE Co Golden brown 5,5MM



|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Referência | 8R812809                  |
| Marca      | -                         |
| UBB        | 500512515494              |
| UNSPSC     | 23241639                  |
| EAN        | 8715494545877             |
| Emb. de 10 | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Comprimento total    | 66                         |
| Broca de diâmetro    | 5.5                        |
| Sistema de fixação   | Eixo cilíndrico de encaixe |
| Comprimento de corte | 28                         |
| Material de corte    | Outro                      |
| Ângulo da ponta      | 135                        |
| Forma da haste       | Cilíndrico                 |
| Direção de corte     | Direita                    |
| Broca em espiral     | Sim                        |

### Normas