



Ruko Broca cilíndrica cônica DIN 345 N HSS Co 22,5 MM

Referência	8S265055
Marca	-
UBB	500512786822
UNSPSC	23241639
EAN	4007140123206
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Comprimento total	253
Broca de diâmetro	22.5
Sistema de fixação	Cone Morse
Comprimento de corte	155
Adequado para aço	Sim
Adequado para ferro fundido	Sim
Material de corte	Outro
Forma da haste	Cone morse
Broca em espiral	Sim

Normas