



Loctite 222-250ML Freinfilet

Numéro d'article	90002.222.250
Marque	-
UBB	950570004248
UNSPSC	85214003
EAN	5010266222721
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Contenu	250
Couleur	Violet
Application	Industrie
Temps de traitement	15 min (steel), 8 min (brass), 360 min (stainless steel)
Forme physique	Liquide
Température de fusion	-55°C to +150°C
Viscosité	900 – 1,500 mPa.s

Normes