



Loctite 549 Selante de roscas 50

Referência	90005.549.050
Marca	-
UBB	950570027769
UNSPSC	31201700
EAN	5010266234939
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Volume	50
Cor	Orange
Forma física	Líquido
Temperatura de fusão	-55°C to +150°C
Viscosidade	20,000 mPa·s

Normas