



Loctite 641 Composto de retenção 50

| | |
|------------|---------------------------|
| Referência | 90006.641.050 |
| Marca | - |
| UBB | 950570002598 |
| UNSPSC | 85214003 |
| EAN | 5010266641416 |
| Emb. de 1 | Apenas embalagem completa |

Parâmetros técnicos

| | |
|----------------------|-----------------|
| Volume | 50 |
| Cor | Yellow |
| Aplicação | Industrial |
| Tempo de trabalho | 25 min (steel) |
| Forma física | Líquido |
| Temperatura de fusão | -55°C to +150°C |
| Viscosidade | 400 – 800 mPa·s |

Normas